

# 40 槽宽 8.2 系列铝型材 - 紧固件

## 弹片螺母 / T 形螺栓



### ■ 弹片螺母



库存

材质	表面处理
碳钢	镀锌

● 可以从型材的 T 形槽口处置入, 也可从型材端部直接置入, 用于弥补漏装的预置螺母。



代号	M	参考重量 (g)
BJE-40-M4	M4	10.85
BJE-40-M5	M5	11.08
BJE-40-M6	M6	11.15
BJE-40-M8	M8	10.46

### ■ T 形螺栓





库存

材质	表面处理
碳钢	镀锌

● T 形螺栓可以从 T 形槽外部直接置入槽内, 因而装配效率高, 连接强度和可靠性也与 T 形螺母相当。

▲ 如需镀锌 (-Z) 产品, 请联系销售工程师。



代号	L	参考重量 (g)
BFE-40-M8-16	16	10.2
BFE-40-M8-20	20	11.7
BFE-40-M8-25	25	12.6
BFE-40-M8-30	30	14.7
BFE-40-M8-35	35	16.3
BFE-40-M8-40	40	17.8

05  
槽 40  
宽 系  
8.2 列