

# 通用配件

## 固定型尼龙支脚 / 带安装孔固定型尼龙支脚

### ■固定型尼龙支脚




库存

材质		颜色	
螺杆	底盘	螺杆	底盘
碳钢	增强尼龙	镀镍铬	-

●底部由增强尼龙制成，耐撞击和敲打、耐腐蚀，具有高回弹性、吸震性、防滑、耐磨性、耐撕裂、耐化学腐蚀及耐辐射等性能。

### 09 通用配件



代号	底径 D	主要尺寸				最大静载 P (kg)		
		M	L	H	B			
ECE-50-M8-50-A	50	M8	50	25	20	500		
ECE-50-M8-100-A			100					
ECE-50-M10-50-A		M10	50	27	20		500	
ECE-50-M10-100-A			100					
ECE-50-M12-50-A		M12	50	27	20			500
ECE-50-M12-100-A			100					
ECE-50-M12-150-A	150							
ECE-60-M10-50-A	60	M10	50	30	24	600		
ECE-60-M10-100-A			100					
ECE-60-M12-50-A		M12	50	30	24		600	
ECE-60-M12-100-A			100					
ECE-60-M12-150-A			150					
ECE-60-M16-50-A		M16	50	30	24			600
ECE-60-M16-100-A	100							
ECE-60-M16-150-A	150							
ECE-80-M10-50-A	80	M10	50	32	25	600		
ECE-80-M10-100-A			100					
ECE-80-M12-50-A		M12	50	32	25		600	
ECE-80-M12-100-A			100					
ECE-80-M12-150-A			150					


### ■带安装孔固定型尼龙支脚



自制 库存

材质		颜色	
螺杆	底盘	螺杆	底盘
碳钢	增强尼龙	镀镍铬	-

●可使用膨胀螺栓与地面进行固定。



代号	底径 D	主要尺寸		最大静载 P (kg)	
		M	L		
EDE-100-M16-50-A	100	M16	50	1000	
EDE-100-M16-100-A			100		
EDE-100-M16-150-A			150		
EDE-100-M20-50-A		M20	50		1000
EDE-100-M20-100-A			100		
EDE-100-M20-150-A			150		