

中载型

适用衣物类、工具包·薄型 / 标准型 / 双挂钩



■适用衣物类、工具包·薄型

NEW
新产品

进口
产品

RoHS

①代号	类型	材质	表面处理
HKMSBA	中载型 扁型	SUS304	拉丝
HKMSBB			涂装黑色

ex.
安装示例

订购规格示例

①代号 - ②规格 HKMSBA HKMSBB

HKMSBA - 20

视角标准：第一视角

型号		A	A ₁	H	H ₁	B	B ₁	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格								
	20	27	11	28	18	17	13	140	0.011
	30	33	13.5	32.5	20	16	16		0.015
50	47	19.6	43.5	30	22	21	0.03		

交货期	小单	中大单	大单
	1~50	51~100	101~
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1~9	10~
	100%	现询

■适用衣物类、工具包·标准型

NEW
新产品

RoHS

①代号	类型	材质	表面处理
HKMSGA	中载型 长钩型	SUS304	镜面抛光
HKMSGB			拉丝

ex.
安装示例

订购规格示例

①代号 - ②规格 HKMSGA HKMSGB

HKMSGA - 40

视角标准：第一视角

型号		B	B ₁	H	H ₁	H ₂	A	M	A ₁	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格										
	40	40	27	47	30	13	30		4	290	0.05
	45	45	30	56	34.5	15	32.5	M4	5	370	0.06
	55	55	38	65	41	17	40		4	260	0.07
	60	60	40	72.7	43.4	19	43.5		5	350	0.07
	65	65	45	80	50	20	47	M5	4	170	0.08
85	85	60	94	60.6	25	58.2	M6	5	330	0.09	

交货期	小单	中大单	大单
	1~50	51~100	101~
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1~9	10~
	100%	现询

■适用衣物类、工具包·双挂钩

RoHS

①代号	类型	材质	表面处理
HKMBDA	中载型 双钩型	SCS13	镜面抛光

ex.
安装示例

订购规格示例

①代号 - ②规格 HKMBDA

HKMBDA - 65

视角标准：第一视角

型号		A	A ₁	A ₂	C ₁	C	C ₂	B	H	H ₁	M	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格												
	65	65	36	6.5	25	4	5	7.3	33	20	M3	200	0.052
80	80	44	8	32	5	6	9	42	25	M4	0.093		

交货期	小单	中大单	大单
	1~50	51~100	101~
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1~9	10~
	100%	现询

G1
门拉手/合页/手柄/手轮/