

拆卸式合页





■平型·内装门·单页弹簧型·圆孔型




①代号	类型		拔插方向	M材质	S表面处理	适用内/外装门
HGCBWC	单页弹簧型	圆孔型	左侧	SPCC	镀锌	内装门
HGCSVP				SUS304	-	
HGCBWD			右侧	SPCC	镀锌	
HGCSVQ				SUS304	-	

图示为左开型



HGCBWC
HGCBWD
HGCSVP
HGCSVQ




①代号 - ②规格
HGCBWC - 17

①代号	型号	②规格	A	A ₁	d	参考重量 (kg/pcs)
HGCBWC	HGCBWD	17	17.6	13	5	0.10
HGCSVP		20	24	18	6	
HGCSVQ						



■平型·内装门·单页弹簧型·焊接型



①代号	类型		拔插方向	M材质	S表面处理	适用内/外装门
HGHBUD	单页弹簧型	焊接型	左侧	SPCC	镀锌	内装门
HGHBUE			右侧			



HGHBUD-56 使用案例



①代号 - ②规格
HGHBUD - 56

①代号	型号	②规格	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGHBUD	HGHBUE	56	56	32	10	13.5	4	13	0.01
HGHBUD		91	90	63	16	22.5			
HGHBUE		94	94	62	16.5	20	6	12	0.05



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手
合页门组件