

## ■平型·螺钉型

①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPZQA	螺钉型	经济型	ZDC	电泳(黑色)
HGPZQB				喷塑(亚光黑)
HGPZQC				镀铬

HGPZQA      HGPZQB  
HGPZQC      规格: 42/54

HGPZQB  
HGPZQC      规格: 50

HGPZQB      规格: 90

视角标准: 第一视角



①代号 - ②规格  
HGPZQA - 40

①代号	型号	②规格	L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	T	E	V	d <sub>1</sub>	M	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
HGPZQA		40	40	40	25	25	5	9	12	4	5	18	0.05
		50	50	50	30	30	6	11.5		6	6	18	0.1
		50A	76	50	56	30	6	11.5	6	6	20	0.17	
		60	60	60	36	36	8	15	14.5	8	8	25	0.2

①代号	型号	②规格	L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	T	E	V	M	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
HGPZQB HGPZQC		42	32	42	20	30	5	11	10.5	M5	18	0.05
		50	76	50	56	30	6	11.5	12	M6	25	0.2
HGPZQB		54	40	54	26	38	7	11.5	12	M6	20	0.1
		90	60	90	36	32	8	15	14	M8	35	0.28



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

## ■平型·锥孔型

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
HGPZFK	锥孔型	ZDC	镀砂铬

视角标准: 第一视角



①代号 - ②规格  
HGPZFK - 60

①代号	型号	②规格
HGPZFK		60



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询