

助力协助合页

碳纤维型 / 防静电型

■碳纤维型 / 防静电型



①代号	类型		材质	表面处理
HGSSBA	厚型	圆孔 + 腰孔型	SUS430	浅灰色

△注意事项

- 扭矩峰值角度为 35° 的类型，适用于有一定高度，进度小的顶盖；
- 利用弹簧反力，可以轻松抬起沉重的盖板（助力协助功能）；
- 利用阻尼器，即使在关闭顶盖时松手，也会缓慢关闭。使用安全（阻尼缓冲功能）；
- 扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节（+5%）；
- 通过安装树脂盖罩，可隐藏本体及安装孔，外观整洁。

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGSSBA	-	15A

型号		扭矩峰值 角度	扭矩 (N·m)	开启角度	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格				
HGSSBA	15	20°	15±10%	100°	1.39
	20		20±10%		
	25		25±10%		
	15A	15±10%			
	20A	20±10%			
	25A	35°	25±10%		

