

①代号	类型		适用内/外装门	M材质		S表面处理
				主体	连接管	
HGYZSA	固定型	单排锥形型	内装门	ZDC	SUS304	镀砂铬
HGYZSB					SUS201	拉丝镀铬

视角标准：第一视角





①代号 - ②规格
HGYZSA - 43

订购编号示例

型号		L	H	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	T	E	E ₁	D	d	门宽	门高	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格															
	43	29	43	18	11	32	22	5	13	5	6.2	3.5			4	0.04
	45	35.7	45	22.7	13	47	33	6.5	18.5	6	7	3.5			4	0.06
	60	35.2	60	22.2		47	33	6.5	18.5	6.5	8.3	4.3	450以下	700以下		0.1
	70	42.6	70	26.6	16.1	53	35	7	23	7.3	9.1	4.6			7	0.16
	100	53.2	100	33.2	20	80	52	9.5	27.5	9.5	10	5.3				0.34

型号		L	H	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	E	E ₁	E ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格														
HGYZSB	43	26.2	43	17	7	33	22	11.3	5.5	1	6.3	3.9	≥12	≤5	0.03



①代号	类型		适用内/外装门	M材质		S表面处理
				主体	连接管	
HGYZSF	固定型	双排锥形型	内装门	ZDC	SUS201	拉丝镀铬

视角标准：第一视角




①代号 - ②规格
HGYZSF - 116

订购编号示例

型号		L	H	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	H ₃	E	E ₁	E ₂	D	D ₁	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格																
	44.5	34.8	44.5	22		8.8	31.7		18.7	19	4.9				≥15	≤5	0.05
	60.5	33.1	60.5	21		8.1	46		30	17.8	5.6	0.8	9.3	4.3	≥20	≤10	0.1
	69.5	41.8	69.5	26.5	-	10.8	51.8	-	33.7	23	7				≥25	≤15	0.2
	94	49.5	94	31.5		13.5	74		54.5	27	8.7	1	10.6	5.5	≥30	≤35	0.3
	116	67	116	42.5		18	105		63.8	37	10.5	1.23	11.3	6.4	≥35	≤40	0.7
	115	79	115	64	35	23	87.8	81.2	61.3	41	9.1	1.2	10.6	5.7	≥45	≤45	0.8
	138.8	95.2	138.8	80	44	28.2	112.6	104.8	73.8	50	11	1.3	11.3	6.4	≥50	≤50	1.38

交货期	数量分类	小单	中大单	大单	优惠价	数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	100~		价格	100%	现询
	交货期	通常	7工作日	现询				

G1 手柄手轮拉手
合页门组件