

# 配件

平面·锁方孔锁片 / 平面锁·导向件



## ■平面·锁方孔锁片




代号	类型	材质	表面处理
LKABPA	单点式锁舌	S45C	镀锌
LKASPB		SUS316	-

### 订购编号示例

①代号	②h
LKABPA	- 2

型号		A	B	t	参考重量 (kg)
①代号	②h	45	18	4	0.08
LKABPA	0				
LKASPB	2				
	4				
	6				
	8				
	10				
	12				
	14				
	16				
	18				
	20				
	22				
	24				
	26				



## ■平面锁·导向件




代号	类型	材质	表面处理
LKAPQA	导向件	PA	黑色

### 订购编号示例


①代号	②L
LKAPQA	- 26

型号		A	参考重量 (kg)
①代号	A	A	0.03
LKAPQA	26	-	
	26.5	-	
	32	24	
	38	30	
	42	34	


A: 26



A: 26.5



A: 32/38/42



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	咨询客服

¥	1~9	10~
优惠价	100%	另行报价

更多产品规格请与爱安特联络咨询