

摇动手柄/可折摇动手柄

■方孔型/圆孔型



①代号	类型	主体		握柄部		握柄螺纹部		衬套	
		M材质	S表面处理	M材质	颜色	M材质	M材质	S表面处理	
HDYNYC HDYZYB HDYZFC	握柄 固定型	PA6	-	PF	黑色	S45C	S45C	发黑	
	圆孔固定 方孔固定	ZDC	烤漆(黑色)	PA+GF30	黑色	-		镀锌	

HDYNYC 圆孔型

HDYZFC HDYZYB 方孔型 圆孔型

视角标准：第一视角

G1 手柄/手柄拉手
合页/门组件



①代号 - ②R
HDYNYC - R80

型号		L	L ₁	D	d	H	h	h ₁	h ₂	M	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②R											
	HDYNYC	80	107	50	22	10	36	33	10	12	M6	0.08
		100	125	63	24	12	40	36		16	M8	0.1
		125	155		30	14	45	42	12			0.18
	160	195	80	-	16	-	-	18	18	M10	0.26	

型号		L	D	H	H ₁	d	W	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②R								
	HDYZYB	64	82	19	20	62	10	10	0.06
	HDYZFC	80	101	23	24	76.5			0.08
		100	125	27	28	91	12	12	0.1
	125	154	33	34	102	14	14	0.18	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■标准型外螺纹安装



①代号	类型	握柄部		曲柄	
		M材质	颜色	M材质	颜色
HDYNYG HDYNFF	手柄可折型 圆孔固定 方孔固定	PP	黑色	PA6	黑色

HDYNYG 方孔型

HDYNFF 圆孔型

视角标准：第一视角



①代号 - ②R
HDYNYG - R100

型号		S	d ₁	H	D	d	H ₁	b	b ₁	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②R										
	HDYNYG	100	12	12	50	34	25	38	34	6	0.2
	HDYNFF	125	14	14	63	40	30	46	42		0.32
	160	17	16	80	44	34	55	50	8		0.53



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询