




五幅圆轮缘手轮

■ 无手柄型·尼龙型



①代号	类型	安装方式	联轴部分		手轮主体		握柄螺纹部	
			M材质	S表面处理	M材质	M材质	S表面处理	
HWSNWA	无手柄型	无孔型	HT200	发黑	PA6	SUM21	镀锌	

HWSNWA 视角标准：第一视角

▲无孔型，因为产品加工时的需要，开了工艺孔。
 ▲ $\varnothing 6$ ~ $\varnothing 8$ 、深10mm左右



①代号 - ②D
HWSNWA - D250

型号		D ₁	H	L	L ₁	L ₂	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HWSNWA	②D 250	44	102	66	26	42	10	0.98




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询





数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■ 无手柄型·铸铁型



按图定制

①代号	类型	安装方式	手轮主体		握柄螺纹部	
			M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HWSTWC	无手柄型	无孔型	HT200	镀铬	SS400	镀铬

HWSTWC 视角标准：第一视角



①代号 - ②D
HWSTWC - D80

型号		D ₁	L	L ₁	L ₂	W	H	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HWSTWC	②D 80	24	36	14	24	15	28	5	0.38
	100	30	39	16	28		37		0.6
	125	33	40	17	28		46.5		0.9
	140	35	44	18	30	16	53.5	6	1.1
	160	37	46	18.5	32		62.5		8
	200	43	59.5	24	41	19	81	10	2.8
	250	48	65.5	27	44		100		4.9



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询