

## ■ 转动手柄型



| ①代号    | 类型    | 安装方式  | 联轴部分 |     | 手轮主体     | 握柄螺纹部  |       |
|--------|-------|-------|------|-----|----------|--------|-------|
|        |       |       | M材质  | M材质 | M材质      | M材质    | S表面处理 |
| HWYPLA | 转动手柄型 | 螺钉锁紧型 | 黄铜   | pp  | PA6 (黑色) | SUM22L | 发黑    |

HWYPLA

视角标准：第一视角

G1 手柄手轮(拉手)  
合页/门组件



①代号 - ②D  
HWYPLA - D40

| 型号     |        | L    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | H    | H <sub>2</sub> | M | b | d  | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|--------|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---|---|----|---------------|
| HWYPLA | ①代号 ②D |      |                |                |                |      |                |   |   |    |               |
|        | 40     | 18.8 | 7              | 15             | 20             | 18.5 | 13             | 4 | 4 | 6  | 0.03          |
|        | 50     |      | 8              | 19             | 25             | 20   | 17.5           | 5 | 5 | 6  | 0.05          |
|        | 63     | 20.8 | 9              | 22             | 29             | 23   | 22             | 5 | 6 | 8  | 0.07          |
|        | 80     | 23.8 | 12             | 27             | 36             | 28   | 30             | 6 | 6 | 12 | 0.10          |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 数量 | 1-9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |

## ■ 无手柄型



| ①代号    | 类型   | 安装方式  | 联轴部分 |     | 手轮主体   | 握柄螺纹部 |  |
|--------|------|-------|------|-----|--------|-------|--|
|        |      |       | M材质  | M材质 | M材质    | S表面处理 |  |
| HWYPLB | 无手柄型 | 螺钉锁紧型 | 黄铜   | pp  | SUM22L | 发黑    |  |

HWYPLB

视角标准：第一视角



①代号 - ②D  
HWYPLB - D40

| 型号     |        | d  | D <sub>1</sub> | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | H    | M | F  | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|--------|----|----------------|----|----------------|----------------|------|---|----|---------------|
| HWYPLB | ①代号 ②D |    |                |    |                |                |      |   |    |               |
|        | 40     | 6  | 18.5           | 20 | 15             | 4              | 13   | 4 | 7  | 13            |
|        | 50     |    | 20             | 25 | 19             | 5              | 17.5 | 5 | 8  | 17.5          |
|        | 63     | 8  | 23             | 29 | 22             | 6              | 22   | 5 | 9  | 22            |
|        | 80     | 12 | 28             | 36 | 27             | 6              | 30   | 6 | 12 | 30            |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 数量 | 1-9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |