

脚轮 / 低重心脚轮

平底活动型 - 重载型 / 平底活动型 - 双轮型



■平底活动型 - 重载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBQXH	平底活动型	Q235A	电泳(黑漆)	-	UX	聚氨酯	黄色	双轴承
CVBBXH				五金双刹				

●特点

- 聚氨酯包铝芯。
- 此产品为高强度聚氨酯材质, 载重量高, 耐磨, 降噪, 地面不留痕迹。
- 轮芯铸铝材质更加美观, 也减轻轮身自重。



订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVBQXH - D100 - UX

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	R	R	R ₁	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)			
①代号	②D											CVBQXH	CVBBXH	UX			UL	UX	UL	
无刹	100	UX UL	142.1	50	116	100	92	76.2	76.2	66.7	11	80.3	80.3	120	6	250	1.75	2.08	2.25	2.58
CVBQXH	130		99.4									99.4	350			2.40	2.25	2.90	2.75	
五金双刹	150		114.8									114.8	450			2.50	2.62	3.00	3.00	
CVBBXH	200		150.2									150.2	600			3.25	3.25	3.75	3.75	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 双轮型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBQXF	平底活动型	热轧板	镀锌	-	NL	MC尼龙	蓝色	双滚珠轴承

●特点

采用双轮设计, 与单轮相比, 耐负载性、回转性更佳。



订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVBQXF - D63 - NL

型号		③轮部代号	W	A	H	F	d	B	重量 (kg)	负载 (kg)
①代号	②D									
CVBQXF	50	NL	38	84	75	64	8.5	12	0.8	400
	63		46	100	93	78	10.5	14	1.53	500
	75		46	100	102	78	10.5	14	1.62	600



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

脚轮