

开口型双边切割型固定环



★ 产品特点: 采用双面切割, 可节省空间。安装孔型可简单实现传感器支架的安装。

类型		M 材质	S 表面处理	A 附件
立面孔型	端面孔型			
SCABDN	SCABDB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
SCAEDN	SCAEDB		无电镀锌	1个内六角螺栓 (不锈钢)
SCANDN	SCANDB	不锈钢	-	

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电镀锌产品。

立面孔型

端面孔型

其余 $\sqrt{25}$

视角标准: 第一视角

A3 固定环



1 代号 - 2 D - 3 B
SCABDN - D12 - B10

1 代号	内径		主要尺寸													
	2 D	3 B	D ₁	E	M(粗牙)	d	d ₁	t(有效深度)	K	a	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	C	Ms
(立面孔型) SCABDN SCAEDN SCANDN	10	10	30	22	M4	4.5	7.5	6.4	10	10	9	5	8~10	10	0.5	M4
	12	10						5.8	10		10		9~10			
	15	10	34	24	M4	4.5	7.5	5.6	12	11.5	6	10~11	12			
	16	10	35		M5	5.5	9	4.8	12	12	11~12	12				
(端面孔型) SCABDB SCAEDB SCANDB	20	10	40	30				6	14	1.5	14	7	13	14		M5
	25	15	50	36				6.7	16		18	10	16~18	16		
	30	15	55	41	M6	6.6	12	7.2	20		20		18~20	20		M6
	40	18	70	53	M8	9	14	9	26	2	26	13	23	26	1	M8

▲ 立面孔型D10的K尺寸为8。

▲ 立面孔型D10~16的Ms有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)、D20为9mm(底孔贯通),其他为全螺纹。



交货期

5 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

