



■时尚警示灯

①代号	类型	款式
LECP	时尚警示灯	经济型

⚠可定制logo。

D可折式

H杆盘式

性能参数	
防护等级	IP53
灯罩直径	φ60/70
发光角度	360°
额定电流	60~200
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C~45°C
运行湿度	10~90%

视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能
LECP - 1 - D - F

型号		③安装方式	④功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径	额定电压
①代号	②颜色层数						
LECP	1层	D(可折式) H(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) W(全闪光带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R Y G (红黄绿)	φ50	DC 24V

■高性价比警示灯

①代号	类型	灯体材料	灯体颜色
LECR	高性价比警示灯	PC	白
LECW		ABS 铝合金	黑

⚠可定制logo。

D可折式

H杆盘式

性能参数	
防护等级	IP53
输入电流	60~150mA
消耗功率	单色1.0W, 总功率小于3.6W
发光角度	360度可视
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C~45°C
运行湿度	10~90%
电线长度	约0.5m

视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能
LECR - 3 - D - F

型号		③安装方式	④功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径	额定电压
①代号	②颜色层数						
LECR LECW	3层	D可折式 H杆盘式	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R Y G (红黄绿)	φ50	DC 24V



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G4 LED灯



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快5个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com