


旋钮柱塞

F4
弹簧柱塞



①代号	类型	本体		销		弹簧
		④材质	⑤表面处理	④材质	⑤表面处理	④材质
KPBG KPBB	无旋钮型	SUM22	发黑	45#	发黑	SUS631J1
		SUS303	-	SUS440C	-	



视角标准：第一视角



①代号 - ②M - ③E
KPBG - M10 - E5

①代号	②M	③E	螺距 (细牙)	d	L	L ₁	L ₂	M ₁	SW	R	许用载荷	
											min.	max.
KPBG KPBB	8	4	1	4	30	16	5	3	10	2	3	9
	8	6			32							12
	10	5	1.5	5	32	17	5	4	12	2.5	5	11.5
	10	8			35							16
	12	6	1.5	6	39	20	6	5	14	3	6.5	14.5
	12	10			44							20
	16	7	1.5	8	49	26	8	6	19	4	7.5	18
	16	12			54							25

▲ min.表示弹簧柱塞接触时,销尚未压缩时的力量。
▲ max.表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。