

# 梯形齿惰轮T5型



D3 同步带轮

中心轴承型

两端双轴承型

**CAD 2D 3D**

标准加工包  
按图定制

代号				类型	材质			表面处理
同步带宽: 10mm	同步带宽: 15mm	同步带宽: 20mm	同步带宽: 25mm		带轮	法兰	轴承	
ADSAA-T5100	ADSAA-T5150	-	-	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化
ADDAA-T5100	ADDAA-T5150	ADDAA-T5200	ADDAA-T5250	两端双轴承型				

DS  
中心轴承型

DD  
两端双轴承型

视角标准：第一视角

1 代号

2 匹配同步带类型

3 齿数

4 轴孔

5 追加工

ADSAA	-	T5100	-	18	-	d8	-	FNN
ADDAA	-	T5200	-	20	-	d8	-	

中心轴承型

1 代号	2 匹配同步带宽度	3 齿数	主要尺寸								轴承尺寸		
			4 d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B
ADSAA	T5100	18	8	28.65	27.8	33	22	11	16	5	698ZZ×1	19	6
	T5100							11	16	5	698ZZ×1		
	T5150	20	8	31.83	31	36	24	17	22	5	698ZZ×2	19	6
	T5100							11	16	5	6900ZZ×1		
	T5100	22	10	35.01	34.25	40	27	11	16	5	6900ZZ×1	22	6
	T5100							11	16	4	6000ZZ×1		
	T5100	25	10	39.79	39	45	30	11	16	4	6000ZZ×1	26	8
	T5100							11	16	4	6000ZZ×1		
	T5100	28	10	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	6200ZZ×1	30	9
	T5150							17	22	6.5	6200ZZ×1		
T5100	30	12	47.75	46.95	52	36	11	16	3	6201ZZ×1	32	10	
T5150							17	22	6	6201ZZ×1			

⚠ 轴承品牌不承诺

两端双轴承型

1 代号	2 匹配同步带宽度	3 齿数	主要尺寸								轴承尺寸		
			4 d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B
ADDAA	T5100	18	6	28.65	27.8	33	22	11	16	13	696ZZ×2	15	5
	T5150							17	22				
	T5200							22	27				
	T5250							27	32				
	T5100	20	8	31.83	31	36	24	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6
	T5150							17	22				
	T5200							22	27				
	T5250							27	32				
	T5100	22	10	35.01	34.25	40	27	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6
	T5150							17	22				
	T5200							22	27				
	T5250							27	32				
	T5100	25	10	39.79	39	45	30	11	16	23	6000ZZ×2	26	8
	T5150							17	22				
	T5200							22	27				
	T5250							27	32				
	T5100	28	10	44.56	43.75	48	35	11	16	25	6200ZZ×2	30	9
	T5150							17	22				
	T5200							22	27				
	T5250							27	32				
T5100	30	12	47.75	46.95	52	36	11	16	27	6001ZZ×2	28	8	
T5150							17	22					
T5200							22	27					
T5250							27	32					

⚠ 轴承品牌不承诺

尺寸参考

⚠ 追加详情请参见 P944