

★ 产品特点：转动灵活、耐用、主球可下沉，带球头柱塞功能。可用于食品行业，滚珠只可向上使用

■ 嵌入减震型

①代号	M材质					
	1主球	2调整环	3主体	4滚珠	5弹簧	6扣环
BASS	SUS440C(HRC55~)	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~)	SUS631J1	SUS304

BASS
嵌入减震型

视角标准：第一视角



①代号 - ②dr
BASS - d14

型号		D	H	T	Q	D ₁	耐负载力N	
①代号	②dr						MIN	MAX
BASS	14	16	14	1.5	1.5	5.56	23	30
	18	20	17	2	2.5	8.73	24	38
	22	24	21.5		3.5	10.32	24	55

▲ 建议压入型的安装孔采用H7公差。

▲ 主球可下沉Q距离

★ 产品特点：转动灵活、耐用、主球可下沉，带球头柱塞功能。可用于食品行业，滚珠只可向上使用

■ 外螺纹减震型

①代号	M材质					
	1主球	2调整环	3主体	4滚珠	5弹簧	6扣环
BPSS	SUS440C(HRC55~)	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~)	SUS631J1	SUS304

BPSS
外螺纹减震型

视角标准：第一视角



①代号 - ②M
BPSS - M16

型号		螺距	D	D ₁	D ₂	dr	L	H	T	Q	F	耐负载力(N)	
①代号	②M											MIN	MAX
BPSS	16	1.5	19	5.56	2	13.5	9	14	1.5	1.5	15.4	23	30
	20	1.5	24	8.73	2	16.5	10	17	2	2.5	18.5	24	38
	24	1.5	28	10.32	2.5	20.5	12	21.5	2	3.5	24	24	55

▲ 紧固时推荐使用专用扳手

E3
万向球