

万向球

★ 产品特点：转动灵活、耐用、可实现狭小空间固定，通孔也可安装。可用于食品行业，滚珠只可向上使用

■ 外螺纹杆型

①代号	M材质			
	1主球	2调整环	3主体	4滚珠
BESS	SUS440C(HRC55~)	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~)

BESS
外螺纹杆型

视角标准：第一视角

①代号 - ②M - ③dr
BESS - M6 - d12

①代号	型号		Q	H	L	D ₁	S	T	耐负载力N
	②M	③dr							
BESS	6	12	1.5	6.5	15	5.56	3	3.5	41
	6	16	2.5	9.5		8.73			55
	8	19	3.5	11.5	10.32	62			
	8	25	5.3	14.7	15.87	343			
	10	31	6.3	18.7	25	19.05	5	6	412

★ 产品特点：转动灵活、耐用、可实现狭小空间固定，当万向球间距较小时可通过专用扳手安装。可用于食品行业，滚珠只可向上使用

■ 外螺纹杆精巧型

①代号	M材质			
	1主球	2调整环	3主体	4滚珠
BRSS	SUS440C(HRC55~)	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~)

BRSS
外螺纹杆精巧型

视角标准：第一视角

①代号 - ②M
BRSS - M12

①代号	型号		dr	Q	H	L	D ₁	D ₂	F	耐负载力N
	②M									
BRSS	10		18.5	2.5	10	12	8.73	2	15.4	55
	12		22	3.5	11	15	10.32		18.5	62
	16		27	5.3	15	20	15.87	24	343	
	20		33	6.3	18	25	19.05	2.5	29.6	412

▲ 推荐使用专用扳手安装

E3
万向球