



★ 产品特点：备有便于安装的扳手槽型。

型式 ①代号		公差	M材质	S表面处理
无扳手槽型	带扳手槽型			
RSSBF	RSSBFV	g6	45#	四氧化三铁保护膜
RSSEF	RSSEFV		SUS304	无电解镀锌
RSSTF	RSSTFV		SCM435	-
RSSKF	RSSKFV		45#	四氧化三铁保护膜
RSSHf	RSSHfV	h7	45#	四氧化三铁保护膜
RSSCF	RSSCFV		SUS304	无电解镀锌
RSSNF	RSSNFV		SUS304	-
RSSSF	RSSSFV		45#	四氧化三铁保护膜
RSSFF	RSSFFV	h9	45#	无电解镀锌
RSSAF	RSSAFV		SUS304	-

订购编号示例

①代号 - ②D - ③L - ④F - ⑤P - ⑥M - ⑦SC - ⑧追加工类型

RSEFBF - D10 - L50 - F10 - P10 - M5 - LC

RSEFBV - D10 - L50 - F10 - P10 - M5 - SC15 - LC

① g6

①代号	直径		③L (指定单位0.1mm)	④F (指定单位0.1mm)	⑤P (指定单位1mm)	⑥M(粗牙螺纹) 选择	⑦SC (指定单位1mm) 仅限带扳手槽型	W	V	A max.
	②D	g6公差								
RSSBF RSSEF RSSTF RSSKF RSSBFV RSSEFV RSSTFV RSSKFV	6	-0.004 -0.012	20.0~298.0		3 4 5	3 4		5	8	300
	8	-0.005 -0.014	20.0~398.0		3≤P<D	3 4 5 6		7		400
	10	-0.014	20.0~400.0			4 5 6		8		
	12		25.0~400.0			5 6 8		10		
	15	-0.006 -0.017	25.0~400.0	2≤F≤P×5		5 6 8 10		13		
	17	-0.017	30.0~400.0		5≤P<D	5 6 8 10 12		14	10	
	20		30.0~400.0			5 6 8 10 12 16		17		
	25	-0.007 -0.020	30.0~400.0			5 6 8 10 12 16		22		
	30	-0.020	30.0~400.0		10≤P<D	8 10 12 16 20		27	15	

① h7

①代号	直径		③L (指定单位0.1mm)	④F (指定单位0.1mm)	⑤P (指定单位1mm)	⑥M(粗牙螺纹) 选择	⑦SC (指定单位1mm) 仅限带扳手槽型	W	V	A max.
	②D	h7公差								
RSSHF RSSCF RSSNF RSSHFV RSSCFV RSSNFV	6	0 -0.012	20.0~298.0		3 4 5	3 4		5	8	300
	8	0	20.0~398.0		3≤P<D	3 4 5 6		7		400
	10	-0.015	20.0~400.0			4 5 6		8		
	12		25.0~400.0			5 6 8		10		
	15	0	25.0~400.0	2≤F≤P×5		5 6 8 10		13		
	17	-0.018	30.0~400.0		5≤P<D	5 6 8 10 12		14	10	
	20		30.0~400.0			5 6 8 10 12 16		17		
	25	0	30.0~400.0			5 6 8 10 12 16		22		
	30	-0.021	30.0~400.0		10≤P<D	8 10 12 16 20		27	15	

C4
转轴