



DOCERAM Cerazur®

	Einheit	Technische Keramik
Material Material		ZrO ₂ Y-PSZ
Farbe Colour		blau blue
Dichte Density	g/cm ³	6
Biegefestigkeit (4 P.-) Flexural strength (4 P.-)	MPa	1300
Druckfestigkeit Compressive strength	MPa	3000
E-Modul Modulus of elasticity	GPa	205
Schlagzähigkeit Impact Resistance	MPa m ^{1/2}	12
Weibull Modul Weibull Modules	m	25
Härte Vickers Hardness	HV 0,5	1150
Wärmeausdehnung Thermal expansion	10 ⁻⁶ K ⁻¹	10
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	W/mK	< 2
Temp. Wechselbeständigkeit Thermal shock resistance	ΔT °C	280
Max. Einsatztemperatur Maximum use temperature	°C	1000
Spezifischer Widerstand bei 20 °C Volume resistivity at 20 °C	Ω cm	> 10 ¹⁰
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	kV/mm	-
Dielektrizitätskonstante Dielectric constant	ε _r	-
Dielek. Verlustfaktor (10Mhz) Dielectric loss angle	tanδ	-

Stand/Issue: 11/2014

Die genannten Werte wurden an Prüfkörpern ermittelt und sind typisch für den Werkstoff. Die Produkteigenschaften können jedoch in Abhängigkeit von Bauteilkonstruktion und Formgebungsverfahren von diesen Werten abweichen.

These properties were measured on test samples. The values are typical material properties and may vary according to product configuration, geometry and manufacturing process.