

## Austrittsfilter für Außeneinsatz, EFAP

<b>Beschreibung:</b>	Austrittsfilter für natürliche Ventilation oder in Kombination mit den Filterlüftern EFP für erzwungene Ventilation. Eldon-Filterlüfter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In-System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen einfachen und schnellen Filterwechsel einfach geöffnet werden. Filtereffizienz 91%. Die neue Filtermatte ermöglicht eine längere Lebenszeit und geringern Druckabfall aufgrund ihrer speziellen Konstruktion.
<b>Material:</b>	Frontabdeckung aus eingespritzt-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0, UV-resistent.
<b>Temperature range:</b>	-15°C bis +55°C.
<b>Schutzart:</b>	IP 55   TYPE 12.
<b>Oberfläche:</b>	RAL 7035.
<b>Zertifikate:</b>	CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 Austrittsfilter.

Filtermatte (EN779)	Filterleistung (%)	Ausschnitt (mm)	Artikelnr.
G3	91	125x125	EFAP200R5
G3	91	177x177	EFAP220R5
G3	91	223x223	EFAP250-300R5
G3	91	291x291	EFAP500-700R5



## Austauschfiltermatte, EFMP

<b>Beschreibung:</b>	Austauschfiltermatte für den Standardfilter EFP und den Austrittsfilter EFAP. Es wird empfohlen die Filtermatte jährlich oder öfter zu wechseln, abhängig von den Umweltbedingungen.
<b>Temperature range:</b>	-15°C bis +100°C.
<b>Verpackungseinheit:</b>	5 Stück.

Filter mat (EN779)	Für	Artikelnr.
G4	EFP/EFAP 200	EFMP200
G4	EFP/EFAP 220	EFMP220
G4	EFP/EFAP 250/300	EFMP250-300
G4	EFP/EFAP 500/600/700	EFMP500-700

