

# Klimamanagement

## Regelbereich

### Zubehör

## Voreingestelltes Thermostat, EFR

- Beschreibung:** Voreingestelltes Thermostat zur Regulierung von Temperaturen in Schaltschränken. Sensor thermostatisches Bimetall. Grundeinstellung geschlossen, rot (ETR202) zur Regulierung von Heizungen. Grundeinstellung offen, blau (ETR201) zur Regulierung von Filterlüftern, Wärmetauschern oder Anzeigemodulen. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN60715).
- Material:** Plastik gemäß UL94 V-0.
- Schalterleistung:** 250 V AC, 5 (1,6)A, 120 V AC, 10(2)A. 24V DC, 30 W. Wert in Klammern für induktive Ladung.
- Betriebstemperatur:** -40 bis +80°C.
- Lebensdauer:** > 100.000 Zyklen.
- Anschluss:** 2-polige Klemme für 2,5 mm<sup>2</sup>, Drehmoment 0,8Nm max.
- Schutzart:** IP 20.
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.
- Oberfläche:** Lichtgrau.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.



Beschreibung	Grundeinst. (°C)	Artikelnr.
Normalerweise geöffneter Kontakt	35	EFR201
Normalerweise geschlossener Kontakt	5	EFR202

