

Klimamanagement

Regelbereich

Zubehör

Thermostat, ETR200

Beschreibung:	Thermostat mit Wechselkontakt zur Regulierung von Temperatur im Schrank. Sensormaterial thermostatisches Bimetall. Montage-Clip 35mm DIN Schiene (EN 60715).
Material:	Plastik gemäß UL94 V-0.
Einstellbereich:	0 bis 60°C.
Schalterleistung:	NC-Kontakt, 100-250V AC, 10(2)A. NO-Kontakt, 100-250V AC, 5(2)A. 24V DC, 30W. Wert in Klammern für induktive Ladung.
Betriebstemperatur:	-40 bis +80°C.
Lebensdauer:	> 100.000 Zyklen.
Anschluss:	Schraub-Klemme für Kabel (0,5 bis 2,5 mm ²).
Schutzart:	IP 20.
Zertifikate:	CE, EAC, cULus_UL Listed.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	1 Stück.



Artikelnr.
ETR200

