

Wandgehäuse Hygienic Design

Zubehör

Tiefenprofil innen für HDW, DIPH

Beschreibung: Das DIPH-Profilssystem ist ein 40 mm breites und 25 mm hohes Profil, das an den Seiten und am Sockel von Schränken der HDW-Serie montiert werden kann. Es verfügt über zwei Reihen mit Lochbildern und kann in Kombination mit den CLPK- und CLPF-Profilen verwendet werden. Keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile mit Montagezubehör.

Für Schaltschrank		
T	Max. Belastung	Artikelnr.
210	150 N	DIPH210
300	150 N	DIPH300



Wandbefestigungslaschen HD, AWHD

Beschreibung: Wandbefestigungslaschen für hygienische Wandbefestigung. Schaffen einen Abstand zwischen dem Wandgehäuse und der Wand, um die Reinigung zu erleichtern. Die Dichtungsringe für die Garantie der IP-Schutzklasse sind im Lieferumfang enthalten. Aus Edelstahl, Bearbeitung ist erforderlich. Design gemäß EHEDG-Standards.

Material: Edelstahl AISI 304. Dichtung aus FDA-zugelassenem Silikon.

Verpackungseinheit: 1 Halterung mit Montagezubehör.

T	Artikelnr.
50	AWHD050
300	AWHD300



HD-Nivellierungsfüße, LFHD

Beschreibung: Verstellbare Füße für unebene Flächen. Zeitersparnis bei der Reinigung durch vollständig bedeckte und abgedichtete Gewindegänge. Wird direkt am Wandgehäuserahmen befestigt. Bearbeitung notwendig. Design gemäß EHEDG-Standards.

Material: Edelstahl AISI 304. Dichtung aus FDA-zugelassenem Silikon.

Max. Traglast: 9000 N pro Fuß.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

Total height	Max. Höhe	Min. height	Artikelnr.
178 mm	140 mm	104 mm	LFHD04

