



KMA pendelnd | Ideal für freitragende und gleitende¹⁾ Anwendungen | **Standard**
KMA starr | Ideal für hängende und stehende Anwendungen

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]	Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]
040, ▶	E4. - 310.040.*.12.C	E4. - 311.040.*.12.C	40	125, ▶	E4. R4.** 310.125.*.12.C	E4. R4.** 311.125.*.12.C	125
050, ▶	E4. R4. 310.050.*.12.C	E4. R4. 311.050.*.12.C	50	137, ▶	E4.** - 310.137.*.12.C	E4.** - 311.137.*.12.C	137,5
062, ▶	E4. - 310.062.*.12.C	E4.** - 311.062.*.12.C	62,5	150, ▶	E4. R4.** 310.150.*.12.C	E4. R4.** 311.150.*.12.C	150
075, ▶	E4. R4.** 310.075.*.12.C	E4. R4.** 311.075.*.12.C	75	162, ▶	E4.** - 310.162.*.12.C	E4.** - 311.162.*.12.C	162,5
087, ▶	E4. - 310.087.*.12.C	E4.** - 311.087.*.12.C	87,5	175, ▶	E4. R4.** 310.175.*.12.C	E4. R4.** 311.175.*.12.C	175
100, ▶	E4. R4.** 310.100.*.12.C	E4.** R4.** 311.100.*.12.C	100	187, ▶	E4.** - 310.187.*.12.C	E4.** - 311.187.*.12.C	187,5
112, ▶	E4.** - 310.112.*.12.C	E4.** - 311.112.*.12.C	112,5	200, ▶	E4.** R4.** 310.200.*.12.C	E4.** R4.** 311.200.*.12.C	200

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement) **Breite auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

1) Bei gleitenden Anwendungen auf langen Verfahrwegen bitten wir um Rücksprache!

Hinweis * : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-, als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index **1** (für ungerade) oder **2** (für gerade) angeben! Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen.

E4.310.100.2.12.C A Bestellbeispiel

- A. bei vormontierten Varianten angeben
- C-Profil Option
- Komplettsatz
- Gerade Gliederanzahl
- Breiten-Index
- Serie

Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkämme, Nuggets und aufsteckbare Clips ab Lager lieferbar. Komplettes chainfix-Programm mit Bestellmöglichkeiten ▶ ab Seite 656