



GERMK/GELMK

mm

igubal®-Gabelköpfe

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-Mail: info@igus.de

52.6



Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:



G E ... M K-04



Besondere Eigenschaften

- sehr geringes Gewicht
- absolut korrosionsbeständig
- hohe Zugkräfte
- kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E



Material


igumid G

▶ Seite 70.6

Belastungsdaten

igubal® – Gabelköpfe mit Bolzen und Sicherungsring

Bestellnummer		max. statische axiale Zugbelastung		max. Querbelastung	
Rechtsgewinde	Linksgewinde	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]
GERMK-04	GELMK-04	500	250	250	125
GERMK-04 M3.5	GELMK-04 M3.5	500	250	250	125
GERMK-05 DIN M4	GELMK-05 DIN M4	800	400	250	125
GERMK-05 DIN M5	GELMK-05 DIN M5	800	400	250	125
GERMK-05	GELMK-05	900	450	250	125
GERMK-05 DIN M5 LS	GELMK-05 DIN M5 LS	800	400	130	65
GERMK-06	GELMK-06	1300	650	300	150
GERMK-06 LS	GELMK-06 LS	1300	650	130	65
GERMK-08	GELMK-08	2100	1050	650	325
GERMK-10	GELMK-10	3000	1500	800	400
GERMK-10 F	GELMK-10 F	3000	1500	800	400
GERMK-12	GELMK-12	3500	1750	900	450
GERMK-12 F	GELMK-12 F	3500	1750	900	450
GERMK-14	GELMK-14	6100	3050	1000	500
GERMK-15	GELMK-15	2800	1400	1000	500
GERMK-16	GELMK-16	7000	3500	1200	600
GERMK-16 F	GELMK-16 F	7000	3500	1200	600
GERMK-17	GELMK-17	3600	1800	1200	600
GERMK-17 F	GELMK-17 F	3600	1800	1200	600
GERMK-20	GELMK-20	9000	4500	3000	1500
GERMK-20 M20	GELMK-20 M20	9000	4500	3000	1500



Einzelkomponenten:

Bolzen GBM und

Sicherungsring GSR

▶ Seite 52.9

Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten und weitere Informationen ▶ www.igus.de/de/germ