


### 3.1.3.6 lifgo® linear Zahnstangenschutz SB & Endplatte • Maßblatt

Dieser Zahnstangenschutz ist für den Einsatz im Schweißbereich (SB) geeignet. Die Endplatte dient zur Befestigung des Zahnstangenschutzes an der lifgo® linear-Zahnstange.



**!** Prüfen Sie, ob die Betriebsbedingungen einen Zahnstangenschutz erfordern. Dieser Zahnstangenschutz ist **für den Einsatz im Schweißbereich geeignet**. Er wird mit Halteplatten und Schrauben geliefert.

Beachten Sie, dass die Ausführung „SB“ im eingefahrenen Zustand 1,0 mm mehr Bauraum pro Falte benötigt (Maß A, B und C).

Der Zahnstangenschutz ist silikonfrei.

Der Artikelnummer stets die Faltenzahl „F = \_ \_ \_“ anhängen!

lifgo® linear Zahnstangenschutz SB		Einheit	5.0	5.1	5.3
Hub pro Falte	A	mm	18,5	18,5	28,5
	B	mm	3,5	3,5	3,5
	(A – B)	mm	15	15	25
	C	mm	6	6	6
	D	mm	50	54	92
Anzahl Falten	E	mm	36,5	40,5	66,5
	F	Stück	nach Kundenangabe		
	G	mm	36	40	66
	H	mm	58	62	100
	J	mm	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°
Hub	K	mm	18,5	19,5	23,5
	L	mm	$L = L2 - L1 = F \times (A - B)$		
	L1	mm	$L1 = 2 \times C + F \times B$		
	L2	mm	$L2 = 2 \times C + F \times A$		
	M	mm	40	46	71,5
	N	mm	68	72	112
	O	mm	24	27,5	45
	P	mm	∅ 10,5	∅ 12,5	∅ 20,5
R	mm	M4	M4	M4	
S	mm	4	4	4	

Artikelnummer	5.0	5.1	5.3
lifgo® linear Zahnstangenschutz SB	500 516	500 517	500 518
lifgo® linear Endplatte	500 540	500 542	500 544