

Server-Teleskopschienen

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Gehäuse auch im eingebauten Zustand.
Für max. Gehäusebreite von 426 mm.

Belastbarkeit:

- 30 kg

Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- 1 Satz =
2 Teleskopschienen,
Einbausatz,
Befestigungsmaterial

Für Schranktiefe mm	Max. Auszug mm	Best.-Nr.
600	511,2	3659.180
800	596,4	3659.190

Hinweis:

- Nur in Verbindung mit L-förmigen 19"-Profilen montierbar



Befestigungskit, 2 HE

für zöllige Einbaukomponenten

Ermöglicht die schnelle und einfache Integration zusätzlicher Einbaufläche von 2 HE innerhalb eines Gehäuses durch die Befestigung am Schrankrahmen oder seitlich an den vorhandenen Profilschienen. Die flexible Langlochbefestigung der Winkel erlaubt es, das Abstandsmaß zwischen den beiden Einbauwinkeln frei zu wählen, so dass sich auch andere zöllige Befestigungsmaße realisieren lassen. Die zweite Lochreihe dient dem optionalen Aufbau weiterer Einbauflächen.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör

VE	Best.-Nr.
2 St.	7246.420

