



**Systemausbau** Seite 507 **Tragarmsysteme** Seite 135 **Standssysteme** Seite 164

Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschale mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl.

**Ausführung:**

- mit Tragarmanschluss CP 40, Stahl

**Material:**

- Dachschale, Bodenschale, Rückwand: Aluminium
- Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil
- Schraubenabdeckung: Kunststoff

**Oberfläche:**

- Dachschale, Bodenschale, Seitenteile: pulverbeschichtet
- Rückwand: natur eloxiert

**Farbe:**

- RAL 7024

**Schutzart IP nach IEC 60 529:**

- IP 65

**Lieferumfang:**

- Dachschale
- Bodenschale
- Rückwand
- Seitenteile
- Schraubenabdeckung
- Inkl. Dichtung und Schraubspanner

**Technik im Detail:**

Finden Sie im Internet

<b>Breite</b> mm	VE	241	241	315	315	Seite
<b>Höhe</b> mm		238	388	238	388	
<b>Tiefe</b> mm		87	87	87	87	
Passend für Frontplattenbreite mm		178	178	252	252	
Passend für Frontplattenhöhe mm		200	350	200	350	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>6340.000</b>	<b>6340.100</b>	<b>6340.300</b>	<b>6340.400</b>	
Gewicht kg		2,8	3,8	3,4	4,5	
<b>Zubehör</b>						
Frontplatten	1 St.	6028.500	6028.510	6028.530	6028.540	704
Wandbefestigung	1 Satz	6341.000	6341.000	6341.000	6341.000	590
Federmutter M5	50 St.	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	625
Abdeckplatte	1 Satz	6505.200	6505.200	6505.200	6505.200	704