

# Innenausbau

## Montageplatten



### Gleitschienen

#### für Montageplatte TS

Zum seitlichen Einschieben.

- Befestigung der Montageplatte an den Gleitschienen über Käfigmuttern und Schrauben
- Montage der Gleitschienen direkt am Schrankgerüst, im 25 mm Raster tiefenverstellbar

#### Technische Daten:

- Mögliche Montagetiefe T6 -25 mm, finden Sie im Internet

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	2 St.	<b>8802.260</b>
800	2 St.	<b>8802.280</b>
1200	2 St.	<b>8802.220</b>

### Montageplatten-Tiefenverstellung

#### für KS

Stufenlos verstellbar.

Auch ein Schienensystem kann auf diese Weise, anstelle der Montageplatte, installiert werden.

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

- B** Gehäusebreite:
  - 76 mm (1481.000)
  - 104 mm (1491.000)

- H** Gehäusehöhe:
  - 150 mm

Für Schränke KS	VE	Best.-Nr.
1423.500, 1432.500, 1434.500, 1444.500, 1446.500, 1448.500, 1449.500, 1466.500, 1467.500	4 St.	<b>1481.000</b>
1400.500, 1453.500, 1454.500, 1468.500, 1469.500, 1479.500, 1480.500	4 St.	<b>1491.000</b>

