



Systemausbau Seite 613 Funktionsraumausstattung Seite 367

### Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Montage-Chassis: Stahlblech, verzinkt

### Farbe:

- RAL 7035

### Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Bis IP 3X, abhängig von der Beplankung

### Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit rechts scharnierter Tür, links offen
- Dach
- Rückwand
- Bodenbleche, dreigeteilt
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- 4 Transportösen
- Aufnahmerüst für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

## Schaltleistenschränke

Best.-Nr.	VE	1000	1200	1000	1200	Seite
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>9670.005</b>	<b>9670.107</b>	<b>9670.025</b>	<b>9670.127</b>	
<b>Zubehör</b>						
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.235	8108.235	8126.235	8128.235	643
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	2 St.	8601.000	8601.200	8601.000	8601.200	619
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	2 St.	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	620
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	2 St.	8602.000	8602.200	8602.000	8602.200	619
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	2 St.	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	620
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Dachbleche IP 2X mit Belüftungsöffnung	1 St.	9660.255	9659.555	9660.255	9659.555	693