

Sammelschienen

Sammelschienen E-Cu

Nach DIN EN 13 601.
Länge: 2400 mm/Schiene.

Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.

Abmessungen mm	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV	Seite
E-Cu				
12 x 5		6 St.	3580.000	
15 x 5		6 St.	3581.000	
20 x 5		6 St.	3582.000	
25 x 5		6 St.	3583.000	
30 x 5		6 St.	3584.000	
12 x 10		6 St.	3580.100	
15 x 10		6 St.	3581.100	
20 x 10		6 St.	3585.000	
30 x 10		6 St.	3586.000	
40 x 10	–	3 St.	3587.000	
50 x 10	–	3 St.	3588.000	
60 x 10	–	3 St.	3589.000	
80 x 10	–	3 St.	3590.000	
100 x 10	–	3 St.	3590.010	
E-Cu verzinkt¹⁾				
30 x 5	–	6 St.	3584.200	
30 x 10	–	6 St.	3586.200	
Zubehör				
Schienenverbinder für Sammelschienen mm	12 x 5 – 15 x 10 (Einfachverbindung)	3 St.	9350.075	313
	20 x 5 – 30 x 10 (Einfachverbindung)	3 St.	9320.020	313
	20 x 5 – 30 x 10 (Anreihverbindung)	3 St.	9320.030	313
Sammelschienen-Abdeckprofil für Sammelschienen mm	12/15 x 5	4 St.	9350.010	311
	12/15 x 10	4 St.	9350.060	311
	12 x 5 – 30 x 10	10 St.	3092.000	311
	40 – 60 x 10	10 St.	3085.000	311

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Sammelschienen-Abdeckprofile

Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen. Individuell ablängbar.
Länge: 1000 mm/Profil.

Material:

- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

RAL 7035

Hinweis:

Berührungsschutz, weitere Lösungen, siehe Seite 315.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

Für Sammelschienen mm	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV
12/15 x 5	–	4 St.	9350.010
12/15 x 10	–	4 St.	9350.060
12 x 5 – 30 x 10		10 St.	3092.000
40 – 60 x 10	–	10 St.	3085.000

Setzmuttern M12

Selbsthaltende Muttern mit Rändelkranz für Sammelschienen E-Cu.
Durchmesser Bohrung: 14,5 mm.

VE	Best.-Nr. SV
30 St.	3591.060

