

NH-Sicherungs-Lastschalt- leisten-Module

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis Gr. 3 (100/185 mm Schienenmittenabstand).

Material:

– Abdeckung: Polystyrol (PS)

Farbe:

– RAL 7035

Hinweis:

- Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Um einen problemlosen Kabelanschluss zu gewährleisten, muss ober- oder unterhalb der Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden



Ausführung	Passend für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Best.-Nr.	Baugröße				VE	Best.-Nr.	Seite
		Breiteneinheit		Höheneinheit				
		BE	mm	HE	mm			
100 mm Modul, 3-polig, max. 3 x Gr. 00	9346.020 9346.030 9346.065	1	250	3	450	1 St.	9666.570	
100 mm Modul, 3-polig, max. 6 x Gr. 00		2	500	3	450	1 St.	9666.580	
100 mm Modul, 3-polig, max. 10 x Gr. 00		3	750	3	450	1 St.	9666.583	
185 mm Modul, 3-polig, max. 8 x Gr. 00/ 4 x Gr. 1, 2, 3	9346.040 9346.050 9346.110/.115 9346.210/.215 9346.310/.315	2	500	5	750	1 St.	9666.550	
185 mm Modul, 3-polig, max. 12 x Gr. 00/ 6 x Gr. 1, 2, 3		3	750	5	750	1 St.	9666.560	

Zusätzlich wird benötigt

Berührungsschutz-Module	299
Sammelschienen-Module N/PE	302

1 BE \triangleq 250 mm
1 HE \triangleq 150 mm

Leistungsschalter-Module

- Geeignet zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens
- Abdeckung plombierbar

Material:

– Abdeckung: Polystyrol (PS)

Farbe:

– RAL 7035

Hinweis:

- Die Befestigung der Leistungsschalter und die dazugehörigen Ausschnittmaße für die Abdeckung sind in der beigefügten Montageanleitung dargestellt
- Leistungsschalter sind nicht im Lieferumfang enthalten



Für Leistungsschalter	Baugröße				VE	Best.-Nr.
	Breiteneinheit		Höheneinheit			
	BE	mm	HE	mm		
bis 250 A	1	250	2	300	1 St.	9666.430
bis 630 A	2	500	3	450	1 St.	9666.440

1 BE \triangleq 250 mm
1 HE \triangleq 150 mm