

TopTherm Dachlüfter



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Entlüftungs-Aufsatz TS Seite 383

Die aktiven Dachlüfter passen exakt auf die Ausschnitte der kleinen bzw. mittleren Leistungs-kategorie der TopTherm Dachaufbau-Kühlgeräte.

Material:
– Stahlblech, lackiert
Farbe:
– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
– IP 43

Lieferumfang:
– Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
– Dicht- und Befestigungsmaterial

Technik im Detail:
Finden Sie im Internet

Luftleistung 400 – 800 m³/h

Best.-Nr.	VE	3149.410	3149.420	3149.440	3149.810	3149.820	3149.840	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50/60 460, 3~, 60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50/60 460, 3~, 60	
Luftleistung freiblasend m³/h		400	400	400	800	800	800	
Bemessungsstrom A		1,1 / 1,6	0,55 / 0,88	0,35 / 0,35	1,5 / 2,2	0,75 / 1,1	0,35 / 0,55	
Leistungsaufnahme W		120 / 170	120 / 170	95 / 140	170 / 225	170 / 225	180 / 310	
Breite mm		550	550	550	550	550	550	
Höhe mm		125	125	125	125	125	125	
Tiefe mm		370	370	370	370	370	370	
Erforderlicher Montageausbruch mm		475 x 260	475 x 260	475 x 260	475 x 260	475 x 260	475 x 260	
Betriebstemperaturbereich		-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	
Schalldruckpegel dB(A)		68 / 69	68 / 69	68 / 69	69 / 70	69 / 70	69 / 70	
Gewicht kg		10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	

Zubehör								
Dachbleche TS	1 St.	8801.320	8801.320	8801.320	8801.320	8801.320	8801.320	383
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	–	3114.200	3114.200	–	379
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	–	3120.200	3120.200	–	381
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	–	3110.000	3110.000	–	379