

# TECHNISCHE DATEN SGF-LASCHENRINGKUPPLUNGEN TECHNICAL DATA SGF-LINK ASSEMBLY



Bezeichnung Product name	SGF-Laschenring- kupplung Nr. SGF - Product Nr.	Nenn Drehmoment Nominal torque	Außen Ø Outer Ø	Verschraubungs- teilkreis Bolt circle diameter BCD	Mittelloch Ø Center hole Ø	Einbaubreite Width	Buchseninnen- durchmesser Bushing inner diameter	Gewindetyp der Verschraubung Thread type	Gewicht Weight
		[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ ]	[kg]
SGFlex-200.01	S33L	1950	263	200	102	37	24	6 x Ø24	2,34
SGFlex-200.02	S33L-Z1	1950	263	200	102	37	20,15	6 x M20	2,57
SGFlex-261.01	S43L	3600	324,3	261,3	170,4	37	24	8 x Ø24	3,43
SGFlex-261.02	S43L-Z1	3600	324,3	261,3	170,4	37	20,15	8 x M20	3,12
SGFlex-323.01	S53L	5700	386,6	323,6	236	37	24	10 x Ø24	3,90
SGFlex-323.02	S53L-Z1	5700	386,6	323,6	236	37	20,15	10 x M20	4,28
SGFlex-386.01	S63L	8400	449,4	386,4	302	37	24	12 x Ø24	4,68
SGFlex-386.02	S63L-Z1	8400	449,4	386,4	302	37	20,15	12 x M20	5,14
SGFlex-449.01	S73L	11500	512,4	449,4	367	37	24	14 x Ø24	5,46
SGFlex-449.02	S73L-Z1	11500	512,4	449,4	367	37	20,15	14 x M20	6,00
SGFlex-512.01	S83L	15000	575,6	512,6	431,7	37	24	16 x Ø24	6,24
SGFlex-512.02	S83L-Z1	15000	575,6	512,6	431,7	37	20,15	16 x M20	6,84
SGFlex-575.01	S93L	19000	638,9	575,9	496	37	24	18 x Ø24	7,02
SGFlex-575.02	S93L-Z1	19000	638,9	575,9	496	37	20,15	18 x M20	7,71

Kontakt/Contact: [vertrieb@sgf.de](mailto:vertrieb@sgf.de)

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Angaben sind ca. Werte.  
Technical specifications are subject to change without notice. All shown details are approximations.