


缓冲器

速度可调加长型


■速度可调加长型




4225 / 4250 / 4275



64050 / 64100 / 64150



85050 / 85090 / 85125 / 85165



订购编号示例

①代号 - ②尺寸系列

BDAD - 4225

①型号	②尺寸系列	最高撞击速度 (m/s)	主要尺寸											最大吸收能量 Nm	小时吸收能量 Nm	最大有效重量 Kg	工作温度 °C
			S (行程)	M	A	B	C	D	E	F	G	H	K				
BDAD	4225	4	25	M42x1.5	186.5	127.5	88	12	35	44.5	28.5	15	260	125000	3000	-45~+80	
	4250		50	M42x1.5	241	157	117.5	12	35	44.5	28.5	15	500	150000	4000		
	4275		75	M42x1.5	301.5	187.5	148	12	39	44.5	28.5	15	750	180000	6000		
	64050	2	50	UNF21/2-12	247.8	146	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4	2080	185000		12727
	64100		100	UNF21/2-12	347.8	196	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4	4280	204000		18181
	64150		150	UNF21/2-12	467.8	256	26	20	61.8	59	23	76.2	9.4	6150	248000		23636
	85050		50	M85x2	265	140	48	40	98	80	-	95	16	2300	372000		37000
	85090		90	M85x2	345	180	70	60	98	80	-	95	16	4000	652000		40000
	85125		125	M85x2	420	216	84	82	98	80	-	95	16	5700	933000		43000
	85165		165	M85x2	514	256	100	106	98	80	-	95	16	7300	1215000		45000