





①代号	类型	主体			销			弹簧 M材质
		M材质	H硬度	S表面处理	M材质	H硬度	S表面处理	
PAAWF	重载型	SCM435	29-35HRC	发黑	45#	57-63HRC	发黑	
PAAXA	超轻载型				45#	57-63HRC	镀锌	
PAAXB	轻载型				聚缩醛	-	-	
PAAVA	超轻载型				聚缩醛	-	-	
PAAVF	重载型	SUS304	-	-	SUS440C	55HRC	-	SWP-B
PABUA	超轻载型				SUS440C	55HRC	-	
PABUB	轻载型				聚缩醛	-	-	
PABUF	重载型				聚缩醛	-	-	
PABUG	超轻载型	SCM435	29-35HRC	镀镍	45#	57-63HRC	发黑	
PABVA	超轻载型				45#	57-63HRC	发黑	
PABVB	轻载型				聚缩醛	-	-	
PABVF	重载型				聚缩醛	-	-	
PABVG	超轻载型							
PAMWG	超轻载型							
PAMVG	超轻载型							



视角标准：第一视角



①代号 - ②M
PAAWF - M3

订购编号示例

①代号	②M	d	E	L	S	超轻载型(PAAXA、PAAVA、PABUA、PABVA)		轻载型(PAAXB、PAAVB、PABUB、PABVB)		重载型(PAAWF、PAAVF、PABUF、PABVF)		超轻载型(PABUG、PABVG、PAMWG、PAMVG)	
						许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)	
						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属销头 PAAWF PAAXA PAAXB PABUA PABUB PABUF PABUG PAMWG 树脂销头 PAAVA PAAVB PAAVF PABVA PABVB PABVF PABVG PAMVG	3	1.2	1	7	1.5	0.11	0.48	0.4	1.5	0.8	2	-	-
	4	2.1	1.2	9	2	0.49	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9
	5	2.7	1.5	12	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
	6	3.2	1.5	13	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
	8	4	2	15	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
	10	5	2.5	16	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
	12	6	3.5	20	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
	16	8	4.5	22	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
 ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
 ▲ 选用“许用载荷”时，参照材料栏进行选取。

