



# 弹簧柱塞



			主体			球头		弹簧	调整环	可使用温度
			材质	H硬度	S表面处理	材质	H硬度			
金属球头	超轻载型	PLASA	45#	29 ~ 35HRC	发黑	SUJ2	55HRC ~	SWP-B	SUS304	-30 ~ 80°C
	轻载型	PLASB								
	重载型	PLBSF	相当于 SUS304	-	-					
树脂球头	超轻载型	PLMSG	45#	29 ~ 35HRC	发黑	聚缩醛	-	黄铜		
	轻载型	PLAVB								
	重载型	PLAVF								
	超重载型	PLAVG								



球头内六角加长型



视角标准：第一视角



① 代号 - ② M  
PLASA - M3

① 代号	② M (粗牙螺纹)	金属球头		树脂球头		L	L <sub>1</sub>	B	超轻载型 (BPSL-NPSL)		轻载型 (BPJL-NPJL)		重载型 (BSJL-NSJL)		超重载型 (BPWL-NSWL)	
		d	S	d	S				许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 PLASA PLASB PLBSF PLMSG 树脂球头 PLAVA PLAVB PLAVF PLAVG	3	1.5	0.5	-	-	13	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	*4	2.5		2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	*5	3	0.8	3	0.8	18	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	*6	3		3	0.8	20	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
	*8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	*10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	*12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	*16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

△ \*号只能选择PLAVA, PLAVB, PLAVF, PLAVG, 材质。