


弹簧柱塞


F4
弹簧柱塞



	主体		球头		弹簧	调整环	可使用温度
	M材质	M材质	H硬度	M材质	M材质	M材质	
金属	超轻型	PLBUA	相当于 SUS304	SUS440C	SSHRC ~	SUS631J1	SUS304
	轻型	PLBUB					
	重型	PLBUF					
树脂	超重型	PLBUG	聚缩醛	-			-30 ~ 80°C
	超轻型	PLBVA					
	重型	PLBVF					



球头内六角加长型



视角标准：第一视角



①代号 - ②M
PLBUA - M3

① 代号	② M (粗牙螺纹)	金属球头		树脂球头		L	L ₁	B	超轻型 (PLBUA-PLBVA)		轻型 (PLBUB-PLBVB)		重型 (PLBUF-PLBVF)		超重型 (PLBUG-PLBVG)	
		d	S	d	S				许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)	
		min.	max.	min.	max.				min.	max.	min.	max.	min.	max.		
	3	1.5	0.5	-	-	13	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
金属球头 PLBUA PLBUB PLBUF PLBUG 树脂球头 PLBVA PLBVB PLBVF PLBVG	*4	2.5		2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	*5	3	0.8	3	0.8	18	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	*6	3		3	0.8	20	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
	*8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	*10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	*12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	*16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

⚠ *号只可以选择PLBVA,PLBVB,PLBVF,PLBVG, M材质。