


标准型/进口型 深沟球轴承




★ 产品特点：本产品适用于高精度、重载荷的场合非接触式密封防尘性较好，无防水性接触式密封防尘性好，防水性好




①代号	类型	后置代号	轴承材质		密封圈材质
			GB	JIS	
BRK	标准型	DD: 两面带接触式橡胶密封盖 (同2RS)	GCr15	SUJ2	丁腈橡胶
HQ-BRK	进口型	VV: 两面带非接触式橡胶密封盖 (同2RZ)			

(安装图)




非接触式

(安装图)



接触式

视角标准：第一视角





型号
-6800DD

①代号	型号		d	D	B	r (min)	基本额定载荷				最大允许转速 (rpm)	安装尺寸				重量 g (参考)	
	②公称规格						标准型		进口型			Ds		R	dh (max)		R (max)
							动载荷/KN	静载荷/KN	动载荷/KN	静载荷/KN		(min)	(max)				
	6800DD	6800VV	10	19	5	0.3	1.52	0.64	1.72	0.84	24000	12	12	17	0.3	5	
	6900DD	6900VV	10	22	6	0.3	2.5	1.07	2.7	1.27	22000	12	12.5	20	0.3	9	
	6000DD	6000VV	10	26	8	0.6	4.35	1.76	4.55	1.97	18000		16	26	0.6	18	
	6200DD	6200VV	10	30	9	0.6	4.9	2.19	5.1	2.39	17000		16.5	31	0.6	32	
	6300DD	6300VV	10	35	11	0.6	7.9	3.25	8.1	3.45	17000		16.5	31	0.6	52	
	6801DD	6801VV	12	21	5	0.3	1.72	0.84	1.92	1.04	20000	14	14	19	0.3	10	
	6901DD	6901VV	12	24	6	0.3	2.69	1.26	2.89	1.46	18000		14.5	22	0.3	10	
	6001DD	6001VV	12	28	8	0.6	4.9	2.17	5.1	2.37	17000		15.5	26	0.6	22	
	6201DD	6201VV	12	32	10	0.6	6.1	2.75	6.8	3.05	17000	16	17	28	0.6	37	
	6301DD	6301VV	12	37	12	1	9.5	4	9.7	4.2	16000		18	32	1	60	
	6802DD	6802VV	15	24	5	0.3	1.87	1.06	2.07	1.26	17000	17	17	22	0.3	15	
	6902DD	6902VV	15	28	7	0.3	3.65	2	4.35	2.26	15000		19	30	0.3	15	
	6002DD	6002VV	15	32	9	0.6	5.4	2.63	5.6	2.83	14000		19	30	0.6	31	
	6202DD	6202VV	15	35	11	0.6	7.45	3.6	7.65	3.75	13000	19	20.5	31	0.6	45	
	6302DD	6302VV	15	42	13	1	11.2	5.25	11.4	5.45	13000	20	22.5	37	1	83	
	6803DD	6803VV	17	26	5	0.3	2.43	1.37	2.63	1.57	15000	19	19	24	0.3	19	
	6903DD	6903VV	17	30	7	0.3	4.4	2.35	4.6	2.55	13000		19.5	28	0.3	19	
	6003DD	6003VV	17	35	10	0.6	5.8	3.05	6	3.25	12000		21.5	33	0.6	41	
	6203DD	6203VV	17	40	12	0.6	9.35	4.6	9.55	4.8	11000	21	23.5	36	0.6	67	
	6303DD	6303VV	17	47	14	1	13.4	6.45	13.6	6.65	11000		25.5	42	1	113	
	6804DD	6804VV	20	32	7	0.3	3.8	2.27	4	2.47	13000	22	22	30	0.3	17	
	6904DD	6904VV	20	37	9	0.3	6.2	3.5	6.4	3.7	12000		24	35	0.3	37	
	6004DD	6004VV	20	42	12	0.6	9.2	4.8	9.4	5	11000	24	25.5	38	0.6	68	
	6204DD	6204VV	20	47	14	1	12.6	6.4	12.8	6.6	10000	25	26.5	42	1	107	
	6304DD	6304VV	20	52	15	1.1	15.7	7.7	15.9	7.9	10000	26.5	28	45.5	1	145	
	6805DD	6805VV	25	37	7	0.3	4.3	2.95	4.5	3.15	9500	27	27	35	0.3	21	
	6905DD	6905VV	25	42	9	0.3	6.85	4.35	7.05	4.55	9000		28.5	40	0.3	42	
	6005DD	6005VV	25	47	12	0.6	9.9	5.65	10.1	5.85	8000	29	30	43	0.6	79	
	6205DD	6205VV	25	52	15	1	13.8	7.65	14	7.85	8000	30	32	47	1	129	
	6305DD	6305VV	25	62	17	1.1	20.4	11	20.6	11.2	7500	31.5	36	55.5	1	235	
	6806DD	6806VV	30	42	7	0.3	4.5	3.45	4.7	3.65	9000	32	32	40	0.3	24	
	6906DD	6906VV	30	47	9	0.3	7.25	5	7.25	5	8500		34	45	0.3	52	
	6006DD	6006VV	30	55	13	1	13	8.1	13.2	8.3	8000	35	36.5	50	1	116	
	6206DD	6206VV	30	62	16	1	19.3	11.1	19.5	11.3	7500		38.5	57	1	199	
	6907DD	6907VV	35	55	10	0.6	10.4	7.05	10.6	7.25	6700	39	39	51	0.6	75	
	6007DD	6007VV	35	62	14	1	15.8	10.1	16	10.3	6300	40	41.5	57	1	151	
	6207DD	6207VV	35	72	17	1.1	25.5	15.1	25.7	15.3	6000	45	44.5	65.5	1	284	
	6307DD	6307VV	35	80	21	1.5	33.3	19	33.5	19.2	6000	43	47	72	1.5	464	
	6908DD	6908VV	40	62	12	0.6	13.5	9.8	13.7	10	6300	44	46	58	0.6	112	
	6008DD	6008VV	40	68	15	1	16.6	11.3	16.8	11.5	6000	45	47.5	63	1	190	
	6208DD	6208VV	40	80	18	1.1	28.9	17.7	29.1	17.9	5600	46.5	50.5	73.5	1	366	
	6909DD	6909VV	45	68	12	0.6	13.9	10.7	14.1	10.9	5300	49	50	64	0.6	126	
	6009DD	6009VV	45	75	16	1	20.7	15	20.9	15.2	5300	50	53.5	70	1	241	
	6209DD	6209VV	45	85	19	1.1	31.3	20.2	31.5	20.4	5300	51.5	55.5	78.5	1	420	
	6910DD	6910VV	50	72	12	0.6	14.3	11.5	14.5	11.7	4800	54	55	68	0.6	135	
	6010DD	6010VV	50	80	16	1	21.6	16.4	21.8	16.6	4800	55	58.5	75	1	261	
	6210DD	6210VV	50	90	20	1.1	34.8	23	35	23.2	4800	56.5	60	83.5	1	459	

- ▲ 1kgf=9.8N
- ▲ 不承诺此产品品牌
- ▲ 图中密封圈颜色仅供参考
- ▲ 更多规格请咨询客服



交货期

4天发货