


标准加工
按图定制

①代号	①轴承	②主体 ③外圈固定盖板		④外圈固定盖板用安装螺栓	
	材质	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HAWBG	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	碳钢	四氧化三铁保护膜
HAWEG			无电解镀锌		不锈钢

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选用无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 产品带有防锈油。



①代号 - ②轴承型号 - ③宽度T - ④中心高h
HAWBG - 6902ZZ - T30 - h30

①代号	②轴承型号	③宽度T 宽度选择	④中心高h 高度选择	d	D _{H7}	H7公差	B	b ₁	H	dh	L	L ₁	L ₂	S	G	W	d ₁	T ₁
HAWBG HAWEG	6902ZZ	30 50	30 40 50	15	28	+0.021 0	7	9	h+18	25	60	48	36	12	7.5	34	6.6	6
	6002ZZ	40 60	30 40 50		32	+0.025 0	9	11	h+20	28	64	52	40					
	6903ZZ	40 60	30 40 50	17	30	+0.021 0	7	9	h+19	27	62	50	38	12	7.5	36	6.6	6
	6003ZZ	40 60	30 40 50		35	+0.025 0	10	12	h+22	31	68	56	44					
	6904ZZ	40 60	40 50 60	20	37	+0.025 0	9	11	h+23	34	76	61	46	15	10	44	9	7
	6004ZZ	50 80	40 50 60		42	0	12	14	h+25	36	80	65	50					
	6005ZZ	50 80	50 60	25	47	+0.030 0	13	15	h+28	41	86	71	56	18	15	54	9	8
	6006ZZ	50 80	50 60		30	55	h+32	48	104	84	64	18	15					

▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。