

Gestión de cables

Pasacables

Pasamuros de plástico, CPG

Descripción:	Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.
Material:	Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.
Resistencia a la temperatura:	-20°C a +100°C.
Inflamabilidad:	V-2 según UL94.
Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 68 a 5 bares.



Rosca	Tamaño del cable	Cantidad por embalaje	Ref.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63

No es adecuado para AFS.