

Interfaz hombre-máquina - HMI
Panel de operaciones | Aluminio
Panel de Control | OICP

IP 65



Material:

Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg. Esquineros: AISI 12.

Protección:

IP 65.

Acabado:

Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y esquineros: RAL 7016.

Certificaciones:

CE, GOST.

Instrucciones de montaje:

El panel frontal OIFP no está incluido en el suministro estándar y se pide por separado.

Suministro:

Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje de placa frontal y material de montaje.



Tabla de dimensiones | OICP


IP 65

A	An	P	Ref.
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420


Las dimensiones exteriores del armario se han incrementado en 16,5 mm en el lateral donde se encuentra el perfil de agarre.




Vista frontal




Vista lateral



Vista superior



Vista detallada



Escala 1 : 3