

Autoportante
Gama de acero | Acero
Combinable, puerta simple | MCS

IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



**Material:**

Estructura: Chapa de acero pintada de 1,5 mm. Puerta: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero pintada de 1,5 mm. Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 3 mm. Tapa inferior: Chapa acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón externo de taladros.

Puerta:

Puerta montada con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montar puerta en el posterior.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla giratoria.

Tapas inferiores:

Compuesta por 3 ó 4 piezas (P>600).

Placa de montaje:

Con doble plegado, se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Se corresponde con IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10.

Certificaciones:

CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para la instalación combinada. Para la instalación de un armario independiente añada paneles laterales. En los armarios de 400 mm de ancho la placa de montaje y tapa de cables no están incluidos.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen pernos de toma a tierra en el envío. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MCS

IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Armarios para paso de cables, sin placa de montaje (MP), sin tapas inferiores y sin marco de refuerzo

Dimensión del armario			Ref.
A	An	P	
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5



Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario				
A	An	P		Ref.
1800	500	500		MCS18055PER5
1800	600	400		MCS18064PER5
1800	600	500		MCS18065PER5
1800	600	600		MCS18066PER5
1800	800	400		MCS18084PER5
1800	800	500		MCS18085PER5
1800	800	600		MCS18086PER5
1800	1000	400		MCS18104PER5
1800	1000	500		MCS18105PER5
1800	1000	600		MCS18106PER5
2000	500	500		MCS20055PER5
2000	600	400		MCS20064PER5
2000	600	500		MCS20065PER5
2000	600	600		MCS20066PER5
2000	600	800		MCS20068PER5
2000	800	400		MCS20084PER5
2000	800	500		MCS20085PER5
2000	800	600		MCS20086PER5
2000	800	800		MCS20088PER5
2000	1000	400		MCS20104PER5
2000	1000	500		MCS20105PER5
2000	1000	600		MCS20106PER5
2000	1000	800		MCS20108PER5
2200	600	600		MCS22066PER5
2200	600	800		MCS22068PER5
2200	800	600		MCS22086PER5
2200	800	800		MCS22088PER5

Plano de dimensiones | MCS





01

Armarios autoportantes



1

Matriz de selección de accesorios | MCS

								
Armario				Montaje				
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.
MCS18044R5	1800	400	400	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS18045R5	1800	400	500	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS18046R5	1800	400	600	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS20044R5	2000	400	400	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20045R5	2000	400	500	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20046R5	2000	400	600	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20048R5	2000	400	800	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS18055R5	1800	500	500	MP1805	MPW1805	MTS500	CLPF1800	CLPF500
MCS18064R5	1800	600	400	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18065R5	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18066R5	1800	600	600	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18086R5	1800	800	600	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS18106R5	1800	1000	600	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS20055R5	2000	500	500	MP2005	MPW2005	MTS500	CLPF2000	CLPF500
MCS20064R5	2000	600	400	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20065R5	2000	600	500	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20066R5	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20068R5	2000	600	800	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20084R5	2000	800	400	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20088R5	2000	800	800	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS22066R5	2200	600	600	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600
MCS22068R5	2200	600	800	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600
MCS22086R5	2200	800	600	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800
MCS22088R5	2200	800	800	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800

* Se necesita MTS.

01

Armarios autoportantes



Armario	Montaje						
	Alt.	Anch.	P	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral
MCS18044R5	1800	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS18045R5	1800	400	500	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB502
MCS18046R5	1800	400	600	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB602
MCS20044R5	2000	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS20045R5	2000	400	500	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB502
MCS20046R5	2000	400	600	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB602
MCS20048R5	2000	400	800	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB802
MCS18055R5	1800	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS18064R5	1800	600	400	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB402
MCS18065R5	1800	600	500	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB502
MCS18066R5	1800	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS18084R5	1800	800	400	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB402
MCS18085R5	1800	800	500	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB502
MCS18086R5	1800	800	600	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB602
MCS18104R5	1800	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS18106R5	1800	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20055R5	2000	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS20064R5	2000	600	400	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB402
MCS20065R5	2000	600	500	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB502
MCS20066R5	2000	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS20068R5	2000	600	800	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB802
MCS20084R5	2000	800	400	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB402
MCS20085R5	2000	800	500	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB502
MCS20086R5	2000	800	600	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB602
MCS20088R5	2000	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802
MCS20104R5	2000	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS20106R5	2000	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20108R5	2000	1000	800	CLPF800	CLPK1000	CLPK800	CMB802
MCS22066R5	2200	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS22068R5	2200	600	800	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB802
MCS22086R5	2200	800	600	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB602
MCS22088R5	2200	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802

Matriz de selección de accesorios | MCS

Armario	Montaje								
	Alt.	Anch.	P	Marco articulado de altura total *	Marco articulado de montaje central *	Marco articulado de montaje lateral *	Barras de sujeción transversales del marco articulado	Perfiles de montaje (19") **	Perfiles inferiores para fijación de perfiles de montaje de 19"
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	-	-	-
MCS18055R5	1800	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18065R5	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18066R5	1800	600	600	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18084R5	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18085R5	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18086R5	1800	800	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18104R5	1800	1000	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18105R5	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18106R5	1800	1000	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS20055R5	2000	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20065R5	2000	600	500	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20066R5	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20068R5	2000	600	800	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20084R5	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20085R5	2000	800	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20086R5	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20088R5	2000	800	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20104R5	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20105R5	2000	1000	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20106R5	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20108R5	2000	1000	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS22066R5	2200	600	600	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22068R5	2200	600	800	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22086R5	2200	800	600	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800
MCS22088R5	2200	800	800	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800

* Se necesita ESFB.
** Se necesita CIB, CID o CIWR.



Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/ trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/ trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/ trasero ventilado (100 mm de altura)
MCS18044R5	1800	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS18045R5	1800	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS18046R5	1800	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS20044R5	2000	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS20045R5	2000	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS20046R5	2000	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS20048R5	2000	400	800	PF1040	PS1080	PF2040	PS2080	PV1040
MCS18055R5	1800	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS18064R5	1800	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS18065R5	1800	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS18066R5	1800	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS18086R5	1800	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS18106R5	1800	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20055R5	2000	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS20064R5	2000	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS20065R5	2000	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS20066R5	2000	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS20068R5	2000	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS20084R5	2000	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS20088R5	2000	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080
MCS20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS20106R5	2000	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20108R5	2000	1000	800	PF1100	PS1080	PF2100	PS2080	PV1100
MCS22066R5	2200	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS22068R5	2200	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS22086R5	2200	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS22088R5	2200	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080

Matriz de selección de accesorios | MCS

Armario				Térmico		Cable		
	Alt.	Anch.	P	Techo ventilado	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas	
MCS18044R5	1800	400	400	-	CABP400	CAB400	-	
MCS18045R5	1800	400	500	-	CABP400	CAB400	-	
MCS18046R5	1800	400	600	-	CABP400	CAB400	-	
MCS20044R5	2000	400	400	-	CABP400	CAB400	-	
MCS20045R5	2000	400	500	-	CABP400	CAB400	-	
MCS20046R5	2000	400	600	-	CABP400	CAB400	-	
MCS20048R5	2000	400	800	-	CABP400	-	-	
MCS18055R5	1800	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-	
MCS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604	
MCS18065R5	1800	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605	
MCS18066R5	1800	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606	
MCS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804	
MCS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805	
MCS18086R5	1800	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806	
MCS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004	
MCS18105R5	1800	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005	
MCS18106R5	1800	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006	
MCS20055R5	2000	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-	
MCS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604	
MCS20065R5	2000	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605	
MCS20066R5	2000	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606	
MCS20068R5	2000	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608	
MCS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804	
MCS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805	
MCS20086R5	2000	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806	
MCS20088R5	2000	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808	
MCS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004	
MCS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005	
MCS20106R5	2000	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006	
MCS20108R5	2000	1000	800	CVR1008R5	CABP1000	CAB1000	CVB1008	
MCS22066R5	2200	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606	
MCS22068R5	2200	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608	
MCS22086R5	2200	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806	
MCS22088R5	2200	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808	



Armario	Puertas			Fijación				
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca *	Puerta de vidrio *	Puerta interior	Paneles laterales	Placa separadora **
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS18055R5	1800	500	500	DN1805R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18064R5	1800	600	400	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18065R5	1800	600	500	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18066R5	1800	600	600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18084R5	1800	800	400	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18085R5	1800	800	500	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18086R5	1800	800	600	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18104R5	1800	1000	400	DN1810R5	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18105R5	1800	1000	500	DN1810R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18106R5	1800	1000	600	DN1810R5	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS20055R5	2000	500	500	DN2005R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20064R5	2000	600	400	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20065R5	2000	600	500	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20066R5	2000	600	600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20068R5	2000	600	800	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20084R5	2000	800	400	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20085R5	2000	800	500	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20086R5	2000	800	600	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20088R5	2000	800	800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20104R5	2000	1000	400	DN2010R5	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20105R5	2000	1000	500	DN2010R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20106R5	2000	1000	600	DN2010R5	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20108R5	2000	1000	800	DN2010R5	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS22066R5	2200	600	600	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22068R5	2200	600	800	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2208R5	SPD2208
MCS22086R5	2200	800	600	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22088R5	2200	800	800	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2208R5	SPD2208

* Se necesita DNMK para una puerta adicional.
 ** Se necesita CCJ.