


## 电感式接近开关



2018.00.60.08.030



### 技术数据:

额定工作电压  $U_e$ : 24 V DC

工作电压  $U_s$ : 10 - 30 V DC

空载电流  $I_0$  有阻尼/无阻尼:  $\leq 8$  mA/ $\leq 1$  mA

重复精度  $R$ :  $\leq 5\%$

环境温度  $T_a$ : -40 至 +85°C

开关频率  $f$ : 3000 Hz

防护等级根据 IEC 529: IP 67

壳体材料: 不锈钢

连接方式: 插塞式连接器

许可: UL

2018.00.60.08.030

电感式接近开关