


DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO



2018.00.60.08.030



Data técnicos:

Voltaje de maniobra U_e : 24 V DC
Voltaje de maniobra U_s : 10 - 30 V DC
Corriente sin carga I_0 amortiguado / sin amortiguar: ≤ 8 mA/ ≤ 1 mA
Precisión de repetición R: $\leq 5\%$
Temperatura ambiente T_a : -40 a +85°C
Frecuencia de conexión f: 3000 Hz
Protección según IEC 529: IP 67
Material de la caja: Acero inoxidable
Tipo de conexión: clavija
Homologación: UL

2018.00.60.08.030

**Detector de proximidad
inductivo**