



COLONNA DI GUIDA INTERCAMBIABILE CON FISSAGGIO A COLLARE INTERMEDIO

2020.63.

Esempio di montaggio



Materiale:

Acciaio, cementato

Durezza superficiale: 62 + 2 HRC, Profondità di tempra: 1 ± 0,2 mm

Esecuzione:

rettificata lucidata

Nota:

Da fissare mediante accoppiamento bloccato alla pressa nel foro di alloggiamento, tolleranza N5.

 Equazione della flessione vedi all'inizio del capitolo D.

 Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

2020.63. Colonna di guida intercambiabile con fissaggio a collare intermedio

N. d'ordine	d ₁	d ₂	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆
2020.63.012.042.074	12	13	15,9	116	42	74	12,5	5	3
2020.63.016.064.094	16	18	21,9	158	64	94	16	8	5