



VODÍCÍ SLOUPEK ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Příklad montáže



202.29.



Materiál:

ocel, povrchově kaleno
Tvrdość povrchu: 60 + 3 HRC, Hloubka zakalení: ≥ 1,8 mm

Provedení:

broušené
Středící dĺlky nejsou souosé s vnějším průměrem.

Upozornění:

Vodící sloupky jsou určeny pouze pro použití se samomaznými pouzdry!
 Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.
 Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

202.29. Vodící sloupek ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l ₂	4	4	6	6	6	8	8	8
l ₁								
90	●							
100	●	●	●					
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●		
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700				●	●	●	●	●
800					●	●	●	●

Příklad objednávky:

Vodící sloupek ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2	=	202.29.
Průměr vedení d ₁	32 mm =	032.
Délka l ₁	125 mm =	125
Objednací číslo	=	202.29. 032. 125