



## DISCO DI FISSAGGIO CON VITE A TESTA PIANA SVASATA, DIN 9825/ISO 9182-4 DISCO DI FISSAGGIO CON VITE A TESTA CILINDRICA, ~AFNOR



Esempio di montaggio



2021.53.



### Materiale:

Disco de tenuta: Acciaio, brunito  
Vite a testa piana svasata DIN 7991/ISO 10642

### Nota:


Deve venir ordinato a parte come completamento della colonna di guida intercambiabile cono codolo conico secondo DIN 9825 / ISO 9182-4 2021.50. o 2021.58.

### 2021.53. Disco di fissaggio con vite a testa piana svasata, DIN 9825/ISO 9182-4


N. d'ordine	ø-nominale	Ø colonna	d <sub>5</sub>	s	M
2021.53.020	20	19/20	22	3	M6
2021.53.025	25	24/25	25	3	M8
2021.53.032	32	30/32	32	3	M8
2021.53.040	40	38/40	40	5	M8
2021.53.050	50	48/50	50	5	M10
2021.53.063	63	60/63	63	6	M12



Esempio di montaggio



202.53.



### Materiale:

Disco de tenuta: Acciaio, brunito  
Vite a testa cilindrica DIN 6912

### Nota:

Deve venir ordinato a parte come completamento della colonna di guida intercambiabile cono codolo conico secondo AFNOR 2021.50. o 2021.58.

### 202.53. Disco di fissaggio con vite a testa cilindrica, ~AFNOR

N. d'ordine	Ø colonna	d <sub>5</sub>	s	M
202.53.016	16	18	3	M6
202.53.020	20	22	3	M6
202.53.025	25	25	4	M8
202.53.032	32	32	4	M8
202.53.040	40	40	4	M8
202.53.050	50	50	5	M10
202.53.063	63	63	6	M12