



SUPPORTO DI FISSAGGIO CON FORI PER VITI



2031.02.



Esempio di montaggio



Materiale:

Ghisa speciale

Esecuzione:

Superficie di appoggio e faccia superiore lavorate. Foro di alloggiamento d_1^{R6} tornito di precisione.

Nota:

Dopo l'inserimento a pressione delle colonne di guida, controllare la loro ortogonalità rispetto alla superficie di appoggio.

2031.02. Supporto di fissaggio con fori per viti

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	35	45	50	65	80	96	110	130
d_4	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d_5	11	15	15	18	20	26	26	33
t_1	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e_1	53	64	68	83	95	118	132	160
e_2	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h_1	30	37	47	60	77	95	120	120

Esempio di ordinazione:

Supporto di fissaggio con fori per viti = 2031.02.
 Diametro guida d_1 32 mm = 032
 N. d'ordine = 2031.02. 032